

Garant
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 7mm

Datos de pedido

Número de pedido	122690 7
GTIN	4045197597090
Clase de artículo	11E

Descripción
Ejecución:

3 fajas guía para una precisión y calidad de superficie especialmente elevadas con tolerancias de perforación estrechas. **Geometría frontal asimétrica** para un **rendimiento de arranque de viruta muy elevado**. **Broca de fundición innovadora de alto rendimiento** de nueva generación en el ámbito HPC.

Ventaja:

Para un taladrado HPC de alto rendimiento en materiales de fundición. **Idóneo para hierro fundido bainítico (ADI)**.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: pedir con n.º **122690 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: h7

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 42,5 mm

Tolerancia Ø nominal: h7

Longitud total L: 91 mm

Ø de mango D_s : 8 mm

Avance f en GJS ADI > 800 N/mm²: 0,22 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f en GJS ADI > 800 N/mm ²	0,22 mm/rev,
Número de filos Z	2

Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D _c	7 mm
Longitud de la ranura de viruta L _c	53 mm
Tolerancia Ø nominal	h7
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	91 mm
Norma	DIN 6537
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	42,5 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	6×D
Ángulo de punta	135 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
anillo de color	blanco
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG	adecuado	110 m/min	K
GGG	adecuado	90 m/min	K
GJS, ADI > 800 N/mm ²	adecuado	70 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------

Rectificado de mangos Tipo HE

129100 HE