


HOLEX**Abanico lijador Fieltro (SiC), basto, Ø cabezal×Ancho cabezal: 40X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Ø mango 6 mm.

El afilado grano de carburo de silicio (SiC) asegura un comportamiento abrasivo agresivo y proporciona un **acabado ligeramente brillante**.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	20 mm
Velocidad de giro máxima	14000 min ⁻¹
Ø del cabezal	40 mm
Ø de mango	6 mm
N.º revoluciones recomend.	7500 min ⁻¹
Medio abrasivo	Carburo de silicio

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Comparación de granulado	100
Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		