


Garant**Abanico lijador (CER), Grano 80, Ø cabezal×Ancho cabezal: 60X30mm**

Datos de pedido

Número de pedido	554160 60X30
GTIN	4045197803825
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	30 mm
Velocidad de giro máxima	12700 min ⁻¹
Tamaño de grano	80
Ø del cabezal	60 mm
N.º revoluciones recomend.	8000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		