



## Llave dinamométrica con carraca, Par máximo: 100Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	657272 100
GTIN	4045197804112
Clase de artículo	62E

### Descripción

#### Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo, resistente, regulable a través de escala micrométrica, con seguro contra un ajuste imprevisto.

Carraca montada de forma fija para el asiento de insertos para llaves de vaso.

**Unidades de medida:** Nm, lbfft. Carraca con **cuadrado desmontable** imperdible y espiga de fijación para **giro a la derecha o la izquierda**.

#### Función:

Al alcanzar el par ajustado, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

#### Aplicación:

Para series pequeñas y medianas.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Precisión:

±3 % del valor indicado.

#### Datos de aplicación:

#### Leyenda para dibujo y fórmula:

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

#### Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

## Descripción técnica

Precisión de medición par de giro	±3 %
Display	analógico
Par máximo	100 Nm
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	1 Nm
Peso	800 g
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de par	20 - 100 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l <sub>3</sub> ]	252 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Lectura conmutable	Nm
Lectura conmutable	lbfft
Respuesta	activadora
Longitud total L	375 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Calibración	O1
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

## Servicios

Calibración Llave dinamométrica Par máximo 400 Nm

020010 400

Calibración DAkkS Llave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm

020020 1000

---

## Accesorios

Surtido de piezas de recambio para carracas Cuadrado de accionamiento 1/2 pul

657271 1/2