

HOLEX**Fresa con mango Z acero – grueso, MD, Tipo: G1020****Datos de pedido**

Número de pedido	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado.

Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Acero Z
Ø del cabezal	9,6 mm
Ø de mango	6 mm
Grado de finura de dentado	basto
Forma	G1020
Descripción de la forma	Arco de punta

Longitud total	64 mm
Longitud de cabeza	19 mm
Serie	Dentado Z acero
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		