



Llave dinamométrica completamente aislada con carraca insertable reversible, Par máximo: 50Nm



Datos de pedido

Número de pedido	657551 50
GTIN	4018754271900
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica **completamente aislada hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas de desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Con **carraca insertable reversible**.

Unidades de medida: Nm, lbfft.

- **QuickRelease. Carraca insertable conmutable fácilmente de apriete a la izquierda/derecha. Con bloqueo de seguridad QuickRelease para el cambio de herramienta rápido y la protección eficiente contra la pérdida.**
- **Sin puesta a cero. Sistema de disparo patentado sin desgaste, con barra de flexión. No se requiere la puesta a »0« para descargar el resorte.**
- **Quickselect. Probado ajuste rápido del par de giro con QuickSelect y anillo graduado adicional para el ajuste fino**

Ventaja:

La cubierta de plástico doblemente aislada para trabajos bajo tensión no solo posee la precisión avalada de STAHLWILLE. Detrás de ella se esconde al mismo tiempo un concepto revolucionario, exclusivo en todo el mundo: la llave dinamométrica le permite al usuario ajustar y calibrar, p. ej. con instalación de calibración mecánica n.º 654240 tam. 400, por cuenta propia, sin envío. Incluso es posible un cambio de carraca sin que se tenga que comprobar de nuevo el aislamiento.

Función:

Ajuste: Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas **completamente aisladas**.

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda

Precisión de medición par de giro: $\pm 3 \%$

Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Calibración: O1

Longitud total L: 390 mm

Intervalo de par: 10 - 50 Nm

Intervalo de par: 7 - 37 lbfft

Graduación de la escala 1 marca de graduación =: 0,25 Nm

Peso: 1660 g

Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [I₂]: 28 mm

Descripción técnica

Precisión de medición par de giro	$\pm 3 \%$
Alojamiento para herramienta insertable	9×12 mm
Display	analógico
Peso	1660 g
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Par máximo	50 Nm
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	0,25 Nm
Intervalo de par	10 - 50 Nm
Intervalo de par	7 - 37 lbfft
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [I ₂]	28 mm
Longitud total L	390 mm
Lectura conmutable	Nm
Lectura conmutable	lbfft
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable

Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l ₃]	336 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Respuesta	activadora
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Procedimiento de medición	Par de giro
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l ₁]	308 mm
Calibración	O1
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Serie	MANOSKOP® 730R VDE
Aislamiento eléctrico	VDE 1000 V
Función slipper	no
Indicador de seguimiento	no
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000
CalibraciónLlave dinamométrica Par máximo 400 Nm	020010 400