



Aparato de centrado C III con mango de sujeción Ø16 mm, Lectura reloj comparador: 0,005mm



Datos de pedido

Número de pedido	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Clase de artículo	38D

Descripción

Ejecución:

El reloj comparador permanece en la posición deseada durante la operación.

- Con vástago de sujeción fijo de Ø 16 mm cilíndrico.
- Con carro regulable para intervalos de trabajo elevados.

Aplicación:

- De aplicación horizontal y vertical.
- Alineación de perforaciones, árboles, superficies planas, cantos de referencia y escotaduras en relación al husillo de trabajo.
- Pruebas de concentricidad de husillos de trabajo.

Precisión:

Precisión de centrado y de trabajo de 0,005 mm.

Suministro:

C III incluye punta con bola de Ø 5 mm n.º 359660 (también aplicable para Ø exterior).

Partes opcionales:

Insertos palpadores, ver n.º 359650 – 359670.

Nota:

En cuanto a palpadores de cantos, ver n.º 359000; 359070; en cuanto a palpadores 3D, ver n.º 359520; 359500.

Descripción técnica

Número de revoluciones máximo del husillo	50 - 100 min ⁻¹
Presión de palpado	1 N
Capacidad de medición del reloj	2,5 mm
Longitud sin mango ni palpador	102 mm
Lectura reloj comparador	0,005 mm
Ø máximo de carro	116 mm
Tipo de producto	Aparato de centrado

Accesorios

Soporte de cordón completo Tipo S	359612 S
Juego de palpador / prolongación	359650
Soporte magnético completo Tipo M	359611 M