



## Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos, KW, Longitud total: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	726660 125
GTIN	4003773025184
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. **Aptos para ESD.**

#### Aplicación:

Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

#### Material:

Acero herramental especial, pavonado.

### Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Longitud de filo	9 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,2 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite

Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicate cortante