



Elemento Weldon con compensación, largo, para Ø nominal d: 3,5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 335725 3,5 |
| GTIN | 4045197801647 |
| Clase de artículo | 32P |

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con **acoplamiento de cambio rápido**. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.

Compensación de tracción/presión de 0,2 mm a través de elemento de compensación. Sujeción del elemento Weldon a través de superficie de arrastre o elemento de compensación.

Ventaja:

- **Solución rentable.**
- **Ejecución estable y esbelta.**
- **Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.**

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Partes opcionales:

Elemento de compensación n.º 335730.

Nota:

Función de compensación mínima **únicamente** en combinación con n.º 300415 y 335730. Con el plato Weldon estándar solo es posible la sujeción rígida; ver n.º 335740.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø exterior D | 12 mm |
| Longitud de voladizo A | 136 mm |
| Gama de sujeción d | 3,5 mm |
| Recorrido de regulación V | 10 mm |
| Longitud total L | 145 mm |

Tipo de producto

Mandrilos para tallar roscas