



Alicate de corte lateral para electrónica, con pulido especular, cabeza redonda, FW, Longitud total: 115mm



Datos de pedido

Número de pedido	726430 115
GTIN	4003773039334
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

El pulido especular evitar interferencias en el circuito por desprendimiento de partículas de cromo. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme.

Mangos con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta \varnothing	0,3 - 1,6 mm
Longitud total	115 mm
Anchura de cabeza	11 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta \varnothing	0,3 - 0,6 mm
Longitud de filo	14 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta \varnothing	0,3 - 1,2 mm

Bisel de corte	Filo cortante fino
Material	Acero para rodamientos de bolas
Forma de cabeza	redondo
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie	con pulido especular
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicata cortante