



Alicate de corte lateral para electrónica, con pulido especular, cabeza de punta, KW, Longitud total: 115mm



Datos de pedido

Número de pedido	726437 115
GTIN	4003773031901
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

El pulido especular evitar interferencias en el circuito por desprendimiento de partículas de cromo. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de varios componentes en los mangos, negro/gris, antiestáticas.

Adecuados para componentes ESD.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	11 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,3 - 1,3 mm
Longitud de filo	14 mm
Longitud total	115 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta Ø	0,3 - 0,8 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD

Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero para rodamientos de bolas
Forma de cabeza	punta
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie	con pulido especular
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicata cortante