

**Garant****Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 24X26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Nota:**

**HT-Drive** – el perfil especialmente exacto.

**Ventaja**

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Descripción técnica**

Anchura de llave $a_2$	26 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	40 mm
Longitud llave L	330 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	36 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave <sub>1</sub>	24 mm
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Anillo acodado profundamente	sí
Anillo abierto	no
Tipo de producto	Llave