




## Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 40/7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Clase de artículo	250

### Descripción técnica

$\varnothing D_3$	33 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	1 mm
Número de filos Z	7
$\varnothing$ de perforación de asiento	16 mm
Refrigeración interior	sí
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{mín.}$	73 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{máx.}$	78 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	31,3 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,55 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------