

Garant**Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco,
Anchura de mordazas del tornillo de banco: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido

967565 140

GTIN

4045197806666

Clase de artículo

91J

Descripción**Ejecución:**

Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Apriete firme más rápido en cualquier posición deseada por medio de palanca de apriete de seguridad.

Función de de seguridad: El tornillo de banco solo se puede abatir hacia abajo en la posición correcta (si el perno de fijación se ha enclavado en la entalladura del tubo de elevación).

Ventaja:

- **El tornillo de banco se puede girar 360° en combinación con el aparato de ajuste de altura sin placa giratoria adicional.**
- **Superficie de trabajo libre gracias al plegado debajo del tablero de trabajo.**
- **Con la incorporación en una carcasa cerrable con puerta, el dispositivo de abatimiento y regulador de altura se puede guardar protegido contra los robos (carcasa a petición).**

Aplicación:

Para una adaptación con exactitud centimétrica del tornillo de banco a la altura de trabajo ergonómicamente ideal.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje bajo el tablero de trabajo. Tornillo de banco n.º 967100 tam. 140.

Lacado:

Gris plateado.

Nota:

No adecuado para montaje en una carcasa.

Al abatir, dejar que la mordaza se abra 50 mm para que el tornillo de banco esté enrasado con el tablero de trabajo en estado abatido.

Descripción técnica

Altura introducida	296 mm
Peso	36 kg
Intervalo de regulación de altura	132 mm
Tipo de producto	Regulador de altura