

**Garant**
**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido síncrono M1 – M12, Ø del mango d: 30mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	319736 30
GTIN	4062406229702
Clase de artículo	31P

**Descripción**
**Ejecución:**

Compensación de longitud mínima, insertos de cambio rápido para pinzas de sujeción ER.<UL></UL>

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Partes opcionales:**

**Insertos de cambio rápido** n.º 338120.

Ø exterior cono D: 43 mm

Voladizo L: 46 mm

Código de colores mango VDI: VDI 30

**Descripción técnica**

Ø del mango d <sub>1</sub>	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Voladizo L	46 mm
Compensación de longitud compresión	0,2 mm
Compensación de longitud tracción	1 mm

Ø exterior cono D	43 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas