

Garant**Muela abrasiva (CER), Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	554012 120
GTIN	4045197802347
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Rendimiento de eliminación y durabilidad elevados con grano de cerámica autoafilable (CER).

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Base de fibra

Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm	554092 50
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm	554089 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm	554091 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm	554093 50