



## Taladradoras de dos velocidades, Tipo: 720554



### Datos de pedido

Número de pedido	075150 720554
GTIN	4014586882512
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- Taladro manual compacto de dos marchas para taladrar, avellanar, roscar y atornillar.
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado y atornillados sensibles.
- Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.

Mango adicional dentado para una sujeción segura (unión positiva).

#### Ventaja:

Ajuste electrónico de la velocidad de giro en continuo.

#### Suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rígida con seguro de la fuerza de apriete, 1 empuñadura adicional.

#### Nota:

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.º 114000.

### Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha	25 mm
Consumo de potencia	500 W
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	35 mm
Quality Dress	BOP 10-2

Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	10 mm
Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Ø máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha	8 mm
Peso	2 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 2250 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora