

**HOLEX****Abanico lijador Mat. no tej. / tela, medio, Ø del cabezal x ancho de cabezal:  
60X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554920 60X50
GTIN	4045197803764
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Combinándolo con telas abrasivas **augmenta** el **efecto abrasivo** del material no tejido. Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

**Descripción técnica**

Ø de mango	6 mm
N.º revoluciones recomend.	5000 min <sup>-1</sup>
Anchura de cabeza	50 mm
Ø del cabezal	60 mm
Velocidad de giro máxima	9000 min <sup>-1</sup>
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	180 / 150

Grado de finura	medio
Atributo del nombre de producto	medio
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		