


**Abanico lijador Fieltro (SiC), medio, Ø cabezal×Ancho cabezal: 40X20mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554972 40X20 |
| GTIN | 4045197803986 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Ø mango 6 mm.

El afilado grano de carburo de silicio (SiC) asegura un comportamiento abrasivo agresivo y proporciona un **acabado ligeramente brillante**.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anchura de cabeza | 20 mm |
| Ø de mango | 6 mm |
| Velocidad de giro máxima | 14000 min ⁻¹ |
| N.º revoluciones recomend. | 7500 min ⁻¹ |
| Ø del cabezal | 40 mm |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Medio abrasivo | Carburo de silicio |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC |
| Comparación de granulado | 180 |
| Grado de finura | medio |
| Atributo del nombre de producto | medio |
| Tipo de producto | Abanico lijador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Piedra | adecuado con restricciones | | |
| Barnices | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |