



Amoladora angular, Tipo: AGV17-180



Datos de pedido

Número de pedido	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Potente amoladora angular 180 mm:

- motor ProTector de 1750 W protegido contra el polvo con regulación electrónica constante, protección contra sobrecarga, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
- Mango adicional AVS amortiguado contra las vibraciones, función Anti-KickBack y protección contra re arranque para una completa protección del usuario.
- Cambio de disco sin herramientas gracias al bloqueo de husillo y la tuerca de apriete FIXTEC (incluida).

Suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, cable de red de 4 m.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1750 W
Peso	3,1 kg
Arranque suave	sí
Vibraciones máximas según EN	7,4 m/s ²
Bloqueo contra re arranque	sí
Quality Dress	AGV17-180XCProTector/ interruptor de hombre muerto

Parada kick back	sí
Profundidad de corte máxima	58 mm
Particularidad	Sistema electrónico constante, FIXTEC
Ø máximo de muela	180 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	7600 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT