

**Amoladora angular GWS, Tipo: 26-230LVI****Datos de pedido**

Número de pedido	077153 26-230LVI
GTIN	3165140660570
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:****Potente lijadora angular de 230 mm:**

- **Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Elevada protección del usuario por mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el reenganche.**
- **Asa giratoria para rectificado y corte óptimos.**
- **Tuerca de sujeción rápida SDS y bloqueo del husillo.**

Motor de **2600 W**, interruptor **PROtection** que desconecta inmediatamente al ser soltado.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.

Incluye tuerca de sujeción rápida SDS.

Quality Dress: GWS 26-230 LVI

Consumo de potencia: 2600 W

Velocidad de giro máxima: 6500 min⁻¹

Ø máximo de muela: 230 mm

Profundidad de corte máxima: 69 mm

Peso: 5,6 kg

Descripción técnica

Bloqueo contra reenganche	sí
Consumo de potencia	2600 W

Velocidad de giro máxima	6500 min ⁻¹
Parada kick back	sí
Profundidad de corte máxima	69 mm
Peso	5,6 kg
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Ø máximo de muela	230 mm
Arranque suave	sí
Particularidad	Asa giratoria, interruptor PROtection
Quality Dress	GWS 26-230 LVI
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares