

FLEX**Satinadora TRINOX FLEX, Tipo: SET****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 077751 SET |
| GTIN | 4030293187184 |
| Clase de artículo | 03S |

Descripción**Ejecución:**

Satinadora de alta potencia TRINOFLEX BSE 14-3 100 con regulación electrónica constante.

- **Preselección y mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador.**
- **Arranque suave, protección contra sobrecarga y bloqueo de re arranque después de un fallo del suministro eléctrico.**
- **El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo.**

Adaptador de herramienta exclusivo con acoplamiento rápido para el cambio sin herramientas de los adaptadores de sistema "Satinado" y "Rectificado por cinta de tubos".

Aplicación:

Para satinar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar.

Suministro:

Satinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de lijado para satinado BS100. Incluye un juego de lijado de saneamiento BS 100, 1 cilindro neumático de goma, 1 bomba neumática, 1 material no tejido de esmerilado A 280/fino, 1 juego de casquillos abrasivos de 17 piezas, 1 maleta de transporte L-BOXX® 238.

Juego de casquillos abrasivos de 15 piezas compuesto por:

- **1 casquillo abrasivo MESHFLEX A 400.**
- **3 casquillos abrasivos ZIRCOFLEX de cada tamaño P 80; P 120.**
- **3 casquillos abrasivos CERAFLEX K 120.**
- **3 casquillos abrasivos CORUFLEX P180.**
- **1 casquillo de superacabado de cada tamaño S600; S 1500.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|--|
| Portaherramientas | 19 |
| Intervalo de revoluciones | 1000 - 3500 min ⁻¹ |
| Vibraciones máximas según EN | 0 m/s ² |
| Longitud herramienta de pulido | 100 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Consumo de potencia | 1400 W |
| Embalaje | Maleta de transporte |
| Ø máximo pulidor | 125 mm |
| Quality Dress | Juego BSE 14-3 100 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto | Satinadora |