



Biseladora y desbarbadora, Tipo: EKF300



Datos de pedido

Número de pedido	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

Biseladora con arranque suave y protección térmica con forma constructiva compacta para el mecanizado de bordes, radios interiores y exteriores rectos, así como perforaciones desde \varnothing 22 mm. El ajuste preciso permite un biselado ligero para desbarbado, así como un biselado amplio. Con fresa portaplacas mejorada para fuerzas de corte reducidas. Bisel 30° – ancho continuo 0 - 5 mm.

Suministro:

Incluye fresa, 3 plaquitas **MD**, recogedor de virutas n.º 084520, maleta de transporte.

Nota:

Para rodillos de guía es necesaria la altura mínima del borde de la pieza de trabajo de 2 mm.

Descripción técnica

Longitud	310 mm
Tensión de red	230 V
Consumo de potencia	1500 W
Peso	4 kg

Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Altura	295 mm
Quality Dress	EKF300
Anchura	138 mm
Biselado C	30°
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Biseladora y desbarbadora

Accesorios

Juego de plaquitas reversibles MD de 3 piezas SHM 200 para acero Tipo SHM200	078128 SHM200
Herramienta de fresado 3 filos Tipo ZFR300	078133 ZFR300
Tornillo de recambio para plaquita reversible EKF Ejecución SCREW	078127 SCREW