

**Biseladora y desbarbadora, Tipo: EKF452****Datos de pedido**

Número de pedido	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Biseladora con arranque suave y protección térmica con forma constructiva compacta para el mecanizado de bordes, radios interiores y exteriores rectos, así como perforaciones desde \varnothing 22 mm. El ajuste preciso permite un biselado ligero para desbarbado, así como un biselado amplio. Con fresa portaplacas mejorada para fuerzas de corte reducidas. Radio R 2,5 mm.

Suministro:

Incluye fresa, 3 plaquitas **MD**, recogedor de virutas n.º 084520, maleta de transporte.

Nota:

Para rodillos de guía es necesaria la altura mínima del borde de la pieza de trabajo de 2 mm.

Descripción técnica

Tensión de red	230 V
Consumo de potencia	1500 W
Longitud	310 mm
Quality Dress	EKF452

Anchura	138 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Peso	4 kg
Altura	295 mm
Radio	2,5 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Biseladora y desbarbadora

Accesorios

Juego de plaquitas reversibles MD de 3 piezas SHM 202 para acero radio 2,5 mm Tipo SHM202	078131 SHM202
Tornillo de recambio para plaquita reversible EKF Ejecución SCREW	078127 SCREW
Herramienta de fresado 3 filos Tipo ZFR452	078133 ZFR452