



Fresa con mango Z acero – grueso, MD, Tipo: D1210



Datos de pedido

Número de pedido	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado.

Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	12,7 mm
Forma	D1210
Longitud total	56 mm
Dentado abreviatura	Acero Z
Grado de finura de dentado	basto
Descripción de la forma	Bola
Longitud de cabeza	11 mm
Serie	Dentado Z acero
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		