

Garant
SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pm\acute{a}x.} = 4$ mm.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	SEMT 1305 AGSR
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		