

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: GL/10****Datos de pedido**

Número de pedido	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264866; 264870 y 264874.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: GL

Interfaz / punto separación: 16 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCR

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 20 mm

Desplazamiento central L_3 : 11 mm

Descripción técnica

Longitud total L	15,4 mm
------------------	---------

Ángulo de inclinación	95 grados
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Interfaz / punto separación	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tornillo para plaquita	269028 38
Sistema	GL
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 38	269028 38
--	-----------