

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: GL/10****Datos de pedido**

Número de pedido	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264866; 264870 y 264874.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: GL

Interfaz / punto separación: 16 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCL

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 20 mm

Desplazamiento central L_3 : 11 mm

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
---	-------

Ángulo de inclinación	95 grados
Longitud total L	15,4 mm
Interfaz / punto separación	16 mm
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Sistema	GL
Tornillo para plaquita	269028 38
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 38	269028 38
--	-----------