



## Alicates universales de punta, cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 145mm



### Datos de pedido

Número de pedido	701650 145
GTIN	4003773078975
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Superficies prensoras con contorno especial de tres puntos para la sujeción segura de piezas planas. Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada. La ranura en la zona de sujeción permite la sujeción y el arrastre seguros de piezas pequeñas, p. ej., clavos, espigas y pernos. Manejable para el trabajo en áreas de trabajo de difícil acceso. Cabeza esbelta con mordazas en punta.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Material:

Acero especial para herramientas.

### Descripción técnica

Valores de corte alambre duro hasta $\varnothing$	2 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta $\varnothing$	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero de herramientas especial
Superficie	cromado

exento de chispas

no

Tipo de producto

Alicate multifunción