

Garant**Cinta métrica enrollable Juego de 3 piezas, Longitud: 2m****Datos de pedido**

Número de pedido	461901 2
GTIN	4062406206611
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.

Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de **Santoprene de dos componentes**®.

Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.

El amortiguador innovador de caucho especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.

Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.

Un barniz transparente especial protege la cinta eficazmente contra el desgaste. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Graduación mm

Suministro:

3 cintas métricas enrollables n.º 461900.

Descripción técnica

Anchura de cinta	13 mm
Carcasa longitud	62 mm
Longitud de cinta	2 m
Carcasa altura	59 mm

Carcasa anchura	26 mm
Color de la cinta	blanco
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 3X2 m	026240 3X2
---	------------

Accesorios

Cinta métrica enrollable Longitud 2 m	461900 2
---------------------------------------	----------