



Surtido VDE Kraftform Kompakt, Número de piezas: 17



Datos de pedido

Número de pedido	667261 17
GTIN	4013288208798
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mangos **Kraftform** con varillas intercambiables de 154 mm de longitud (**extra slim**), **completamente aislados hasta 1000 V** según **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** y unos alicates para instalaciones eléctricas Knipex en sólido estuche de tejido con cierre por adhesión.

Suministro:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5

Varillas para Phillips: PH1 y PH2

Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2

Ranura Philipps (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)

Varillas para Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Alicates para instalaciones eléctricas Knipex VDE n.º 728788: Tam. 200

Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: 2 ud.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	154 mm
Embalaje	Bolsillo plegable
Número de piezas	17
Perfil de salida	930 A Destornillador Plano, 1.2 x 7.0 x 125 mm

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/cabeza ranurada
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®