

Garant**Broca corta HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,9mm**

Datos de pedido

Número de pedido	113265 1,9
GTIN	4062406234003
Clase de artículo	11B

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a **una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.**

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2– 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h8
Ø nominal D _C	1,9 mm
Norma	DIN 1897
Ø de mango D _s	1,9 mm
Longitud total L	36 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	8,2 mm
Ángulo de punta	118 grados
Número de filos Z	2
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/rev,

Longitud de la ranura de viruta L_c	11 mm
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E
Refrigeración interior	no
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuada con restricciones	75 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuada con restricciones	65 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuada con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuada con restricciones	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuada con restricciones	8 m/min	S
GG(G)	adecuado	40 m/min	K
CuZn	adecuado	50 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		