

FLEX**Pulidora, Tipo: XCE10-8125****Datos de pedido**

Número de pedido	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Clase de artículo	03S

Descripción**Ejecución:**

- Carrera de pulido de 8 mm con accionamiento forzoso para lograr una abrasión elevada, sin holograma.
- Gran suavidad de marcha gracias a la masa de compensación.
- Ideal para pinturas termosensibles gracias a la reducida generación de calor en la superficie.
- Plato de cierre por adherencia especial amortiguado para pulir.
- La cabeza de engranaje plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina de forma segura a cualquier posición.
- Mango: configurado ergonómicamente con Softgrip.
- Sistema electrónico de microprocesador VR: con mantenimiento constante de la velocidad de giro mediante tacogenerador, arranque suave, interruptor de gas, bloqueo de re arranque tras corte de corriente, protección contra sobrecarga, control de temperatura y preselección de la velocidad.
- Conducción de aire optimizada para un efecto de refrigeración óptimo del motor y del engranaje. No hay aire de salida molesto para el usuario.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1010 W
Peso	2,6 kg

Quality Dress	XCE 10-8 125
Longitud de cable	4 m
Intervalo de revoluciones	140 - 430 min ⁻¹
Ø máximo pulidor	160 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Pulidora