



Soporte de tronzado VDI altura de lama 32, Ø del mango d1: 30-UEKmm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319149 30-UEK |
| GTIN | 2050002040045 |
| Clase de artículo | 33E |

Descripción

Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella.

- **Con dentado doble en el mango VDI para uso izquierdo o derecho.**
- **Con tobera pulverizadora esférica para la refrigeración óptima del filo.**
- **Sujeción de la lama de tronzado mediante regleta de apriete.**
- **Regulación de la altura de ± 1 mm.**

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Tam. 30-UEK y 40-UEK como modelo por encima de la cabeza.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|---------|
| L ₁ | 85,5 mm |
| Anchura B ₁ | 35 mm |
| Altura H | 100 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 30 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Anchura B ₃ | 48 mm |
| Anchura B ₂ | 60 mm |
| Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |