

**Bola de limpieza, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358952 20
GTIN	4060576125374
Clase de artículo	33T

**Descripción****Ventaja:**

- **Unidad económica para una automatización flexible en la máquina.**
- **Limpieza rápida y automatizada para un aprovechamiento máximo de la máquina.**
- **Los tiempos de espera se reducen al mínimo.**
- **La seguridad aumenta para el operador de la máquina.**
- **Área de trabajo de 360°.**
- **Para el alojamiento en cualquier sistema de portaherramientas con refrigeración interior.**

**Función:**

El aparato de limpieza funciona de forma hidráulica a través del líquido de la máquina (filtrado, tamaño de partícula máx. 30 µm) o de forma neumática, con el aire comprimido filtrado según ISO 8573-1:2010.

Un potente chorro de aire o lubricante refrigerante sale de las boquillas en la cabeza esférica, y se prensa fuera del portaherramientas a través de una perforación en el mango del aparato de limpieza. La cabeza puede girar adicionalmente al desplazar el husillo, con lo cual también se alcanza hasta el último rincón en la zona de trabajo.

Los tornillos de cierre e insertos de torsión modifican el chorro de limpieza.

**Descripción técnica**

Longitud L	78 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Ø D	37 mm
Velocidad de giro máxima	100 min <sup>-1</sup>
Intervalo de trabajo	360 grados
presión máx. del refrigerante	80 bar
Tipo de producto	Bola de limpieza