


Garant**Mordaza intercambiable blanda, Tipo: 160S****Datos de pedido**

Número de pedido	363034 160S
GTIN	4062406221423
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Nota:

Se dispone de guía de cola de milano para el cambio rápido de mordazas. Versión S de acero y A de aluminio. Material previo serrado; solo lado inferior mecanizado. En el artículo 363034 80A, apretar solo con 12,5 Nm como máx. (12,5 Nm = 0,5 t). En el artículo 363034 120A, apretar solo con 34 Nm como máx. (34 Nm = 1 t). En el artículo 363034 160A, apretar solo con 82,5 Nm como máx. (82,5 Nm = 2 t).

Descripción técnica

Anchura de bocas b	160 mm
Adecuado para el código de color	Xtric 125
Altura de bocas C	38 mm
Longitud de mordazas l	66 mm
Material	1.7227
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

