

**Atornillador de impacto, Tipo: GDS18E****Datos de pedido**

Número de pedido	074170 GDS18E
GTIN	
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Atornillador de impacto versátil para atornillados potentes.

- **Especialmente robusto con la carcasa metálica del mecanismo de percusión.**
- **Trabajo preciso con preselección del número de revoluciones.**
- **Giro a derecha/izquierda para apretar y aflojar.**
- **Manejo cómodo gracias al Softgrip y la posición favorable del centro de gravedad.**
- **Gancho de fijación, p. ej., para el montaje en un resorte de tracción.**

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	1300 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Frecuencia de impactos	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Consumo de potencia	500 W
Peso	3,2 kg

Vibraciones máximas según EN	4 m/s <sup>2</sup>
Quality Dress	GDS 18E
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M18
Par de giro máximo duro	250 Nm
Empleo típico	Strong
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Atornillador de impacto
USP2	Tornillo de máx. Ø M18, con portaherramientas cuadrado macho 1/2 pulgadas
USP1	250 Nm duro