



## Sierra circular manual, Tipo: GKT55GCE



### Datos de pedido

Número de pedido	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Sierras circulares de alta potencia con

- **bloqueo de husillo.**
- **Constant-Electronic.**
- **Aspiración del polvo.**
- **Arranque suave.**
- **Compatible con guía (FSN 1600).**

**Sierra circular de inmersión** con motor potente de 1400 vatios.

- **Número de revoluciones ajustable y Constant Electronic para el corte de materiales diversos, como madera, tableros de madera, aluminio y vidrio acrílico.**
- **Trabajo cómodo, especialmente en interiores, gracias a la aspiración de polvo de gran eficacia y la hoja de sierra con reducción del ruido.**
- **Cortes limpios y precisos gracia a componentes mecánicos de alta calidad, hoja de sierra de precisión, sistema de rieles de guía y ajuste exacto del ángulo y de la profundidad de corte.**

#### Suministro:

Incluye hoja de sierra circular (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXX 374N, inserto L-BOXX 1/1 para aparato.

#### Nota:

Encontrará hojas de sierra circular en 583920.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Quality Dress: GKT 55 GCE

Ejecución: Sierra circular de incisión  
Consumo de potencia: 1400 W  
Velocidad de giro máxima: 6250 min<sup>-1</sup>  
Ø de hoja de sierra: 165 mm  
Ø de la perforación de la hoja de la sierra: 20 mm

## Descripción técnica

Profundidad de corte máximo 90°	57 mm
Quality Dress	GKT 55 GCE
Peso	4,7 kg
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Consumo de potencia	1400 W
Ø de hoja de sierra	165 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima	6250 min <sup>-1</sup>
Ejecución	Sierra circular de incisión
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Hoja de sierra circular expert for Aluminium Ø hoja D 165 mm	583920 165
--	------------