

Garant

Mandrino de tallar roscas de cambio rápido síncrono M6 – M20, Ø del mango d: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319737 30
GTIN	4062406229689
Clase de artículo	31P

Descripción

Ejecución:

Compensación de longitud mínima, insertos de cambio rápido para pinzas de sujeción ER.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 y VDI 3425, hoja 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 338120.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 30
Voladizo L	67 mm
Compensación de longitud compresión	0,2 mm
Compensación de longitud tracción	1 mm
Ø exterior cono D	60 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas