

Garant
Mandrino de tallar roscas de cambio rápido síncrono M1 – M12, Ø del mango d: 40mm

Datos de pedido

Número de pedido	319736 40
GTIN	4062406230012
Clase de artículo	31P

Descripción
Ejecución:

Compensación de longitud mínima, insertos de cambio rápido para pinzas de sujeción ER.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 338120.

Ø exterior cono D: 43 mm

Voladizo L: 46 mm

Código de colores mango VDI: VDI 40

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 40
Voladizo L	46 mm
Compensación de longitud compresión	0,2 mm
Compensación de longitud tracción	1 mm
Ø exterior cono D	43 mm

Tipo de producto

VDI-mandrino para tallar roscas