

**HOLEX****ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	302767 25
GTIN	4062406230050
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER.

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Gama de sujeción: 1 - 16 mm

Longitud de voladizo medida A: 100 mm

Ø exterior D: 42 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 25

Llave de apriete ER: 25

## Descripción técnica

Tuerca de apriete ER de recambio	25
Ø exterior D	42 mm
Llave de apriete ER	25
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25
--	-----------