

**Garant**

**Portapinzas de gran apriete con función de seguridad, HSK-A 63, Ø D1: 20mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	305550 20
GTIN	4062406250454
Clase de artículo	31A

### Descripción

**Ejecución:**

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.**
- **Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.**
- **Tornillo de ajuste longitudinal incorporado.**
- **Alimentación interna de refrigerante.**

**Ventaja:**

Seguro rápido y sencillo contra la extracción de la fresa a través de la superficie HB (Weldon). Unión positiva entre la fresa y el asiento. Contorno compacto, optimizado en cuanto a vibraciones.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB. Muy adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	86 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm

Ø exterior portapinzas de sujeción D	50 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	45/50
Fuerza de sujeción hasta	900 Nm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de gran apriete

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/305550-20>