


**Fresas MDI, TiAlN, Ø DC: 6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	203248 6
GTIN	4062406252502
Clase de artículo	12X

**Descripción**
**Ejecución:**

Alma reforzada y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico. Tolerancia: Tamaño Ø nominal D<sub>c</sub> 0 / -0,02 mm.

**Aplicación:**

**Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.**

(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

**Nota:**

**Producto sucesor para n.º 203320.**

**Descripción técnica**

Longitud total L	62 mm
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,02
Longitud de filo L <sub>c</sub>	18 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f <sub>z</sub> para contornear en acero < 55 HRC	0,023 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ø de corte D <sub>c</sub>	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Número de dientes Z	6
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,06 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,05×D al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	95 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	75 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	65 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	50 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/203248-6>