

**HOLEX****Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4xD, Ø DC m7: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235010 27
GTIN	4062406253578
Clase de artículo	22L

**Descripción****Ejecución:**

La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

**Tolerancia de perforación:** -0,05 / +0,3 mm

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

**Suministro:**

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

**Recomendación:**

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

**Descripción técnica**

Longitud del mango L <sub>s</sub>	60 mm
-----------------------------------	-------

Código ISO plaquita de corte	SOMT093608 / XOMT093605
Longitud útil $L_1$	111 mm
Número de filos Z	1
Ø de mango $D_s$	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	232980 4 (TX9;1,2Nm)
para Ø pulgadas	11/16 pul
Ø nominal D	27
Serie	HOLEX Pro
Longitud total L	194 mm
Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$	0,3 mm
Longitud de voladizo $L_A$	134 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX9	659922 TX9
	659957 200

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

---