



CNMG 09T304, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 09T304 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT020
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Recubrimiento	TiCN

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Rompevirutas	PF
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado