



**CNMG 120404, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 120404 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Rompevirutas	PF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT020
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P

Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado