



CNMG 120408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120408 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	PF
Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado