

**CNMG 120404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120404 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	MM
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD

Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Clase	HBT130
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado