

**CNMG 120408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 120408 HBT130 Clase: HBT130  
Rompevirutas: MM  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Clase	HBT130
Avance $f$	0,12 - 0,45 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado