



**CNMG 120408, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 120408 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 280 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5 mm
Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,1 - 0,45 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Clase	HBT020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado